


FW-EWKPM0414-PS-S-0810

Разборный штекерный разъем – Питание M12

Гнездовой разъем M12 × 1, угловой



Технические характеристики


Тип	FW-EWKPM0414-PS-S-0810
ID №	100036620
Разъем A	Гнездовой разъем, M12 × 1, Угловой, S-кодировка
Кол-во контактов	3+PE
Контакты	CuZn,Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Черный
Ручка	Пластмасса, PA, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Внешний диаметр кабеля	8 мм...10 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.75...2.5 мм²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	630 В
Ток	12 А
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40 °C...+85 °C

Характеристики



- S-код
- Металлическая стяжная гайка
- Винтовая клемма
- 4-конт. (3+PE)
- Кабельный ввод: 8,0...10,0 мм
- Сечение клеммы:
 - Макс. 1,5 мм² или 16 AWG (с концевой кабельной муфтой)
 - Макс. 2,5 мм² или 14 AWG (без концевой кабельной муфты)

Назначение контактов



Отклонение от номинальных параметров

