


TL50BAQ

Светодиодный индикатор – Монохромный многофункциональный сигнализатор




Технические характеристики

Тип	TL50BAQ
ID №	3010559
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	син.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Синий, Постоянно включен, 4.5 лм
акустический сигнал	Непрерывный звуковой тон, 92 дБ
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 45 мА
Рабочее напряжение	21...27 В AC
Макс. потребление тока на цвет	45 мА
Макс. потребление тока звуковым сигналом	25 мА
Тип входа	Биполярный (PNP/NPN)
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, TL50
Размеры	Ø 50 x 119.4 x 119.4 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS, Cat6 _A , Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ

Свойства

- Пластиковая оболочка, черн.
- Иммунитет к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP50
- Вилка M12 x 1
- Одноцветный: Гол. (COL 1)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

Схема подключения



Принцип действия

Монохромный многофункциональный сигнализатор
 Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж
 Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 5 цветов.
 Компактные устройства, не требуют доп. контроллера
 Без монтажа.
 Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.

TL50BAQ | 20-01-2022 03-26 | Технические изменения сохранены

Технические характеристики

Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP50
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL

Аксессуары

<p>SMB30A</p>	<p>3032723</p> <p>Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм</p>	<p>SMB30FA</p>	<p>3074005</p> <p>Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401</p>
<p>SMB30SC</p>	<p>3052521</p> <p>Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный</p>		

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	<p>RKC4.4T-2/TEL</p>	<p>6625013</p> <p>Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com</p>	
	<p>WKC4.4T-2/TEL</p>	<p>6625025</p> <p>Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com</p>	