


LEDGR70XD5-XM


Системы машинного зрения – кольцевая подсветка



Свойства

- Высокой интенсивности
- Класс защиты: IP50
- Цвет: зеленый
- Источники питания: 24 В =
- Вывод кабеля с разъемом M8x1, 0.3 м

Схема подключения



Технические характеристики

Тип	LEDGR70XD5-XM
ID №	3017313
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Промышленная обработка изображений
Функция	подсветка области
Тип источника света	зел.
Длина волны	520...535 нм
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
Функции цвета 1	Зеленый
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	24 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 350 мА
Макс. потребление тока на цвет	350 мА
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный
Размеры	76.2 x 76.2 x 38.7 мм
Материал корпуса	Металл, Анодированный алюминий
Window material	акриловый, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M8 × 1, 0.3 м, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Степень защиты	IP50
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, cULus

Принцип действия

Непосредственный монтаж на датчик для упрощения установки. Для подсветки объектов напротив датчика.