


WL50SGL5Q


подсветка рабочего места – Точечная подсветка



Свойства

- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Класс защиты: IP69K
- Металлический корпус
- Цвет зеленый
- разъем M12 x 1

Схема подключения



Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения. Версии IP69K могут применяться там где требуется яркая подсветка. Электрическое подключение возможно через разъем M12x1 или кабелем напрямую в клеммник существующей инсталляции. Некоторые модели поддерживают регулировку яркости с помощью частотного сигнала на контакт 4.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Тип | WL50SGL5Q |
| ID № | 3018742 |
| Данные по сигналам и индикации | |
| Назначение | Светодиодная рабочая подсветка |
| Функция | точечная подсветка |
| Тип источника света | зел. |
| Световой поток люмен | 210 lm |
| Aperture angle degree | 5 ° |
| Ширина пучка | 5° |
| Срок службы светодиода (L70) | 50000 h |
| с регулировкой | нет |
| Функции цвета 1 | Зеленый, Постоянно включен, 210 лм |
| Специальные характеристики | Для промывки под давлением |
| Электрические параметры | |
| Рабочее напряжение | 12...30 В = |
| Номинальный рабочий ток (DC) | ≤ 400 мА |
| входная мощность | 1.7 W |
| Механические характеристики | |
| для подключения в каскад | нет |
| Конструкция | Актуатор, WL50S |
| Размеры | Ø 50 x 65.8 мм |
| Материал корпуса | Металл, AL, Cat6 _A Черный |
| Window material | Поликарбонат, прозрачный |
| Электрическое подключение | Разъем, M12 × 1, ПВХ |
| Количество проводников | 5 |
| Температура окружающей среды | -20...+50 °C |

Технические характеристики

| | |
|------------------------------|--------------|
| Температура хранения | -40...+70 °C |
| Относительная влажность | 0...95 % |
| Степень защиты | IP67 IP69 |
| Испытания/сертификаты | |
| Approvals | CE |

Аксессуары

| Чертеж с размерами | Тип | ID № | |
|--------------------|---------------|---------|--|
| | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com |
| | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com |