


WL50SWL20Q

подсветка рабочего места – Точечная подсветка




Технические характеристики

Тип	WL50SWL20Q
ID №	3019042
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	5000...+8300 K
Световой поток люмен	0 lm
Aperture angle degree	20 °
Ширина пучка	20°
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 270 лм
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 400 мА
входная мощность	1.7 W
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Актуатор, WL50S
Размеры	Ø 50 x 65.8 мм
Материал корпуса	Металл, AL, Cat6 _A , Черный
Window material	Поликарбонат, прозрачный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5

Свойства

- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Класс защиты: IP69K
- Металлический корпус
- Цвет: белый
- разъем M12 x 1

Схема подключения



Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения. Версии IP69K могут применяться там где требуется яркая подсветка. Электрическое подключение возможно через разъем M12x1 или кабелем напрямую в клеммник существующей инсталляции. Некоторые модели поддерживают регулировку яркости с помощью частотного сигнала на контакт 4.

Технические характеристики

Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67 IP69
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com