


# SSA-EB1P-22ED1Q8

## Безопасность персонала – Выключатель E-stop

### Без подсветки




### Технические характеристики

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Тип                          | SSA-EB1P-22ED1Q8                                   |
| ID №                         | 3025071                                            |
| Функция                      | Кнопка E-stop, без подсветки                       |
| Тип источника света          | красн.                                             |
| Выходная функция             | 2 НЗ контакта, Беспотенциальный                    |
| Конструкция                  | Прямоугольный                                      |
| Размеры                      | 80.3 x 80.8 x 102.1 мм                             |
| Материал корпуса             | Пластмасса, PC                                     |
| для подключения в каскад     | да                                                 |
| Электрическое подключение    | Разъем, M12 x 1                                    |
| Температура окружающей среды | -25...+55 °C                                       |
| Относительная влажность      | 45...85 %                                          |
| Степень защиты               | IP65                                               |
| Испытания/сертификаты        |                                                    |
| Вибростойкость               | 10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration |
| Ударопрочность               | 15 g (11 мс)                                       |
| Approvals                    | CE, cULus                                          |

### Свойства

- Степень защиты IP65
- 2 выхода безопасности (НЗ, беспотенциальные)
- 2 дополнительных выхода (НО, PNP)
- M12 x 1, штекерный разъем, 8-контактн.

### Схема подключения



### Принцип действия

Данный электромеханический переключатель E-stop комбинирует в себе функции обычного выключателя и индикатора EZ-LIGHT. Цвет меняется в зависимости от статуса. Сброс сообщений об ошибках возможен в любое время, также как и блокировки от нежелательного выхода. Устройства доступны как в цилиндрическом, так и в прямоугольном исполнении. Все типы имеют степень защиты IP65. Также доступны обычные типы без световой индикации, а также доступны кнопки для подключения в шины безопасности от Siemens или AB/ROCKWELL.

Аксессуары

| Чертеж с размерами                                                                | Тип          | ID №    |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | MQDC2S-806   | 3070975 | Кабельный соединитель 1.83 м, ПВХ, розетка M12 x 1, 8-пин, черный          |
|                                                                                   | MQDC2S-806RA | 3054616 | Кабельный соединитель 1.83 м, ПВХ, розетка M12 x 1, угловой, 8-пин, черный |