


# K30LBXXPPB2


## Светодиодный индикатор – Маячок С интегрированной кнопкой



### Свойства

- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Одноцветный: Гол. (COL 1)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 10...30 В =

### Схема подключения



### Технические характеристики

Тип	K30LBXXPPB2
ID №	3025406
<b>Данные по сигналам и индикации</b>	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	син.
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
Функция переключения	Мгновенного действия
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Синий, Постоянно включен
<b>Электрические параметры</b>	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 25 мА
Макс. потребление тока на цвет	40 мА
Выходная функция	НО контакт, Беспотенциальный
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
<b>Механические характеристики</b>	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K30L
Размеры	Ø 30 x 49.4 x 49.4 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC Термопластичный материал, Cat6 <sub>A</sub> Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ

