


BWA-2O2-001

Радиопередающая система – Аксессуары

антенна



Технические характеристики

Тип	BWA-2O2-001
ID №	3025642
Тип устройства	антенна
Частотный диапазон	2,4 Ghz
Размеры	72 мм
Электрическое подключение	0.4 м
Испытания/сертификаты	

Свойства

- Внешняя антенна
- Усиление 2 дБи
- Коаксиальный кабель, 450 мм с соединителем RP-SMA
- Механическая внутренняя резьба, 1/2" NPT
- Возможность навинчивания непосредственно на корпус DX99...D...
- одобрено по ATEX II 2G

Принцип действия

Беспроводные устройства с подключением внешней антенны. Доступны с различными коэффициентами усиления для компенсации потерь при использовании кабелей. Также мы предлагаем специальные оптоволоконные антенны. Подходят для наружного применения. Устройства DX70 или DX80 поставляются с антеннами 2.4 ГГц и усилением 2 dB (кроме устройств с внутренней антенной).