SSA-EB1P-02
Безопасность персонала – Выключатель E-stop

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available



Технические характеристики

Тип	SSA-EB1P-02
ID №	3042201
Функция	Кнопка E-stop, без подсветки
Тип источника света	красн.
Номинальное напряжение изоляции	250 В
Условный тепловой ток	5 А
Выдерживаемое импульсное напряжение	2.5 кВ
Класс защиты	II
Конструкция	Прямоугольный
Материал корпуса	Пластмасса,PC
Электрическое подключение	Винтовой клеммное соединение, Съемные винтовые клеммные колодки
Температура окружающей среды	-25…+55 °C
Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Вибростойкость	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Ударопрочность	15 g (11 мс)
Approvals	CE, cULus

Свойства

- Кнопка аварийного останова
- Установка консоли, крепежное отверстие 30 мм
- 2 НЗ контакта
- Актуатор 40 мм
- Нажимно-поворотный механизм для аварийного останова/отключения

SSA-EB1P-02| 20-01-2022 15-21 | Технические изменения сохранены