


AT-GM-13A

Защитное реле



Технические характеристики

Тип	AT-GM-13A
ID №	3066089
Функция	Safety relay
Рабочее напряжение	21...28 В =
Конструкция	Клеммная коробка
Размеры	118 x 22.5 x 84 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC
Электрическое подключение	Съемный клеммный блок, защищенный от переполюсовки, с винтовым соединением
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP20
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, зеленый
Средняя наработка до отказа	11 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C

Свойства

- кат. безопасности 4 по ISO 13849-1 (EN 954-1)
- рабочее напряжение 24 В DC +15%
- степень защиты IP20