


K80L4GRYB1PQ


Светодиодный индикатор – Маячок



Свойства

- M12 x 1, вилка, 5-контактн.
- Область индикации, разделенная на сегменты
- Разделение по горизонтали
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (цвет 3) / Синий (цвет 4)
- Рабочее напряжение 18...30 В =
- Степень защиты IP67

Схема подключения



Технические характеристики


Тип	K80L4GRYB1PQ
ID №	3077883
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	подсветка области
Тип источника света	зел. красн. желт. син.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Прочее
Функции цвета 2	Красный
Функции цвета 3	Желтый
Функции цвета 4	Синий
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	90 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 250 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Прямоугольный, K80L
Размеры	107.6 x 80.9 x 41.7 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6, Желтый
Window material	акриловый, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1, ПВХ
Количество проводников	5

Технические характеристики

Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE



Аксессуары

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------



Монтажная плата для DIN-рейки подходит для CP80, DX80, K80, Q80, рабочая температура. -20... 90 °C

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com