


K80LGRA1YPQ


Светодиодный индикатор – маяк со звуковым сигналом



Свойства

- Светодиод, видимый со всех сторон
- Постоянный сигнал: 75 дБ
- С индивидуальным управлением
- Степень защиты IP50
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (Цвет 3)
- Разъем "папа", M12 x 1, 5-конт.
- Рабочее напряжение 18...30 В =

Схема подключения



Технические характеристики


| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Тип | K80LGRA1YPQ |
| ID № | 3078517 |
| Данные по сигналам и индикации | |
| Назначение | Светодиодная индикаторная подсветка |
| Функция | точечная подсветка |
| Тип источника света | зел. красн. желт. |
| с регулировкой | нет |
| Функции цвета 1 | Зеленый, Постоянно включен |
| Функции цвета 2 | Красный |
| Функции цвета 3 | Желтый |
| акустический сигнал | Непрерывный звуковой тон, 75 дБ |
| Электрические параметры | |
| Рабочее напряжение | 18...30 В = |
| Номинальный рабочий ток (DC) | ≤ 40 мА |
| Макс. потребление тока на цвет | 40 мА |
| Макс. потребление тока звуковым сигналом | 40 мА |
| Тип входа | PNP |
| Время отклика типовое | < 10 мс |
| Механические характеристики | |
| для подключения в каскад | нет |
| Конструкция | Полусфера, K80L |
| Размеры | 136.6 x 80.9 x 66.7 мм |
| Материал корпуса | Пластмасса, PC, Cat6, Желтый |
| Window material | акриловый, рассеянный |

Технические характеристики

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Электрическое подключение | Разъем, M12 × 1, ПВХ |
| Количество проводников | 5 |
| Температура окружающей среды | -20...+50 °C |
| Степень защиты | IP50 |
| Испытания/сертификаты | |
| Approvals | CE |



Аксессуары

| | |
|------------|---------|
| SMBDX80DIN | 3077161 |
|------------|---------|



Монтажная плата для DIN-рейки подходит для CP80, DX80, K80, Q80, рабочая температура. -20... 90 °C

Аксессуары

| Чертеж с размерами | Тип | ID № | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com |