


# K50LGRA1YP


## Светодиодный индикатор – маяк со звуковым сигналом



### Свойства

- Светодиод, видимый со всех сторон
- Постоянный сигнал: 75 дБ
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP50
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (Цвет 3)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 18...30 В =

### Схема подключения



### Принцип действия

Прочный светодиод с защитой IP50 светодиодная подсветка для промышленного применения. В зависимости от соединения, один из трех возможных цветов горит постоянно в течение периода одного входного сигнала PNP.

### Технические характеристики

Тип	K50LGRA1YP
ID №	3078807
<b>Данные по сигналам и индикации</b>	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. красн. желт.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен
Функции цвета 2	Красный
Функции цвета 3	Желтый
Функции цвета 4	Желтый
акустический сигнал	Непрерывный звуковой тон, 75 дБ
<b>Электрические параметры</b>	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 40 мА
Макс. потребление тока на цвет	40 мА
Макс. потребление тока звуковым сигналом	40 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
<b>Механические характеристики</b>	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K50L
Размеры	Ø 50 x 57 x 57 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC ABS, Cat6 <sub>A</sub> Черный


## Технические характеристики

Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP50
<b>Испытания/сертификаты</b>	
Approvals	Сертификация CE, UL

## Аксессуары

SMB30A


3032723



Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC

3052521



Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный