


T30UXUB

Ультразвуковой датчик – диффузионный датчик




Свойства

- Компактное исполнение
- Кабель, 4-конт., 2 м
- Аналоговый выход 0...10 В
- Время отклика настраивается
- Интегрированная температурная компенсация
- Выбор диапазона кнопкой обучения

Технические характеристики

Тип	T30UXUB
ID №	3080468
Данные по ультразвуку	
Функция	Датчик приближения
Диапазон	200...2000 мм
Ультразвуковая частота	174 кГц
Повторяемость	≤ ± 1 мм
Температурный дрейф	≤ 0.02 % установившегося значения/К
Длины кромок номинального привода	100 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Время отклика типовое	< 92 мс
Задержка готовности	≤ 500 мс
Выходная функция	Аналоговый выход
Выход по напряжению	0...10 В
Гистерезис	≤ 3 мм
Защита от короткого замыкания	да / Циклический
Защита от обратной полярности	Полный
Защита от обрыва	да
Механические характеристики	
Конструкция	Трубка, T30U
Направление излучения	прямой
Размеры	Ø 40 x 45 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PBT
Материал звукового преобразователя	пластмасса, эпоксидная смола и полиуретан
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ

Схема подключения




Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.

Технические характеристики


Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Относительная влажность	95 %
Степень защиты	IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиод
Object detected	LED, красный
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, cULus



Аксессуары

SMB30A


3032723



Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30FAM10


3011185



Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для резьбы M10 x 1,5, длина резьбы 30 мм

SMB30SC

3052521



Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный