


WLB32ZC850PBQM

подсветка рабочего места – линейная подсветка



Технические характеристики

Тип	WLB32ZC850PBQM
ID №	3087491
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700...+5300 K
Световой поток люмен	1800 lm
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	Двухэтапный
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 2250 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	90...264 В AC
Механические характеристики	
для подключения в каскад	да
Конструкция	Прямоугольный, WLB32
Размеры	862 x 32 x 46 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, PBX
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	-25...+45 °C
Степень защиты	IP50
Испытания/сертификаты	
Ударопрочность	15 g (11 мс)
Approvals	CE, UL

Свойства

- Возможность подключения в каскад
- Переключатель вкл./выкл.
- Рабочее напряжение: 90...264 В ~
- Цвет: белый


Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные лампы для рабочих мест идеальны для промышленного применения. Цветовая температура в диапазоне дневного света, между 5000 и 10000 кельвинов. Несмотря на очень яркие светодиоды новой технологии, свет не слепящий. Лампы легко каскадируются, причем любую лампу переключить в ВЫКЛ., 50% или 100 % яркости DIP-переключателем. Новая технология обеспечивает на 40% большую энергоэффективность, чем у аналогичных ламп.

Эти прочные лампы в металлических корпусах подходят для широкого диапазона применений, например, станков или рабочих зон. Установка с помощью магнитных или защелкиваемых креплений. Рабочие лампы доступны четырех различных длин. Для моделей переменного тока доступен широкий ассортимент специфичных для каждой страны разъемов.


Аксессуары

LMBWLB32 3090623



Нажимной кронштейн для подсветки WLB32, входит в комплект поставки WLB92

LMBWLB32MAG 3087851





Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, для монтажа на металлические поверхности.

LMBWLB32-180S 3087852

Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, поворотный на 180°.

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	LQMAC-306	3086779	Соединительный кабель, 3-жилы, витой провод
	LQMAEC-306SS	3085580	Удлинительный кабель для подключения в каскад светильников WLB32, длина 1,83 м, опционально