


WLB32ZC570PBQMEF

подсветка рабочего места – линейная подсветка



Свойства

- Возможность подключения в каскад
- Переключатель вкл./выкл.
- Рабочее напряжение: 90...264 В ~
- Для Германии, Франции, РФ, Южной Кореи, Нидерландов, Польши, Испании и Турции входит в комплект поставки
- Цвет: белый

Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные лампы для рабочих мест идеальны для промышленного применения. Цветовая температура в диапазоне дневного света, между 5000 и 10000 кельвинов. Несмотря на очень яркие светодиоды новой технологии, свет не слепящий. Лампы легко каскадируются, причем любую лампу переключить в ВЫКЛ., 50% или 100 % яркости DIP-переключателем. Новая технология обеспечивает на 40% большую энергоэффективность, чем у аналогичных ламп.


Эти прочные лампы в металлических корпусах подходят для широкого диапазона применений, например, станков или рабочих зон. Установка с помощью магнитных или защелкиваемых креплений. Рабочие лампы доступны четырех различных длин. Для моделей переменного тока доступен широкий ассортимент специфичных для каждой страны разъемов.

Технические характеристики

Тип	WLB32ZC570PBQMEF
ID №	3089950
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700...+5300 K
Световой поток люмен	1200 lm
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	Двухэтапный
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 1500 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	90...264 В AC
Механические характеристики	
для подключения в каскад	да
Конструкция	Прямоугольный, WLB32
Размеры	580 x 32 x 46 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, PBX
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	-25...+45 °C
Степень защиты	IP50
Испытания/сертификаты	
Ударопрочность	15 g (11 мс)
Approvals	CE, UL


Аксессуары

LMBWLB32 3090623



Нажимной кронштейн для подсветки WLB32, входит в комплект поставки WLB92

LMBWLB32MAG 3087851



Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, для монтажа на металлические поверхности.

LMBWLB32-180S 3087852

Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, поворотный на 180°.

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	LQMAC-306EF	3086709	Соединительный кабель, 3-конт., на соединитель CEE 7/7 (IEC E или F-тип), для РФ, Германии, Франции, Южной Кореи, Польши, Испании, Турции
	LQMAC-306	3086779	Соединительный кабель, 3-жилы, витой провод
	LQMAEC-306SS	3085580	Удлинительный кабель для подключения в каскад светильников WLB32, длина 1,83 м, опционально