


WL50SWSSL20PWMQ

подсветка рабочего места – Точечный светильник с регулировкой яркости с помощью PWM




Технические характеристики

Тип	WL50SWSSL20PWMQ
ID №	3090460
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	5000...+8300 K
Световой поток люмен	270 lm
Aperture angle degree	20 °
Ширина пучка	20°
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	PWM
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 270 лм
Специальные характеристики	Устойчив к химикатам Для промывки под давлением Устойчив к химикатам
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 400 мА
входная мощность	1.7 W
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Актуатор, WL50S
Размеры	Ø 56 x 71.1 мм
Материал корпуса	Металл, Нержавеющая сталь
Window material	Поликарбонат, прозрачный

Свойства

- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Класс защиты: IP69K
- Корпус из нерж. стали
- Цвет: белый
- разъем M12 x 1
- С регулировкой интенсивности через вход PWM

Схема подключения




Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения. Версии IP69K могут применяться там где требуется яркая подсветка. Электрическое подключение возможно через разъем M12x1 или кабелем напрямую в клеммник существующей инсталляции. Некоторые модели поддерживают регулировку яркости с помощью частотного сигнала на контакт 4.

Технические характеристики

Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67 IP69
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com