


WLS28-2MQ

Аксессуары – Датчик движения

Свойства


- В линию
- Вилка M12, 4-конт.
- Розетка M12, прямая, 4-конт.
- Подходит для двухцветных моделей WLS28-2 и WLS28-2
- Прочный металлический корпус в IP50
- До 30 В = и 4 А

Схема подключения



Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработаны специально для промышленного применения. Цветовая температура между 5 000 и 7100 К (белый цвет). В зависимости от модели, световой поток может варьироваться в пределах 140 и 2600 люмен. Некоторые подсветки включаются непосредственно при подключении питания (10...30 В =), а некоторые оснащены выключателем.



Технические характеристики

Тип	WLS28-2MQ
ID №	3094424
Функция	линейная подсветка
с регулировкой	нет
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 4000 мА
для подключения в каскад	да
Конструкция	Прямоугольный
Размеры	79.5 x 28 x 35.9 мм
Материал корпуса	Металл, Анодированный алюминий
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-20...+60 °С
Степень защиты	IP50

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

Чертеж с размерами

Тип

WКС4.4Т-2/TEL

ID №

6625025

Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

