

SSA-ISD-TCA

Безопасность персонала – Т-адаптер Для каскадирования ISD

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available



Технические характеристики

Тип	SSA-ISD-TCA
ID №	3809537
Рабочее напряжение	19.2...27.6 В =
Ток холостого хода	≥ 60 mA
Ток холостого хода	≤ 75 mA
Протокол передачи данных	ISD
Выходная функция	2 НЗ контакта, Беспотенциальный
Номинальное напряжение изоляции	75 В
Выдерживаемое импульсное напряжение	0.5 кВ
Время отклика типовое	< 40 мс
Размеры	45 x 45 x 17 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PVC, Черный
для подключения в каскад	да
Электрическое подключение	Разъем, M12, 30 м
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-25...+55 °C
Относительная влажность	85...45 %
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Уровень производительности (PL) по DIN EN 13849-1:2008	e
Категория в соответствии с DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 лет

Свойства

- Т-адаптер для каскадирования ISD
- Подключение несовместимого устройства ISD к существующему каскаду ISD
- Вход: стандартный защитный переключатель с двумя Н.З. контактами
- До 32 устройств в каскадной сети
- 1 диагностический вход
- Предоставление исчерпывающей диагностической информации
- Светодиодный индикатор входного сигнала и состояния ISD

Технические характеристики

Уровень кодирования/защита от не-санкционированного вмешательства	Низкий
---	--------
