




Оконечный резистор шины RSSW45-PDP-TR



- Штекерный разъем M12 × 1, 4-конт., В-код
- Для использования в применениях PROFIBUS-DP
- Степень защиты: IP65, IP67, IP68 (в стянутом состоянии)



Тип	RSSW45-PDP-TR
ID №	6601590
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, В-Кодировка
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Фиолетовый
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, IP67, IP68, (привинчены друг к другу)
Сетевой протокол	PROFIBUS-DP
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60ВВ
Ток	4АА
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-30°C...+90°C°C