



Оконечный резистор шины RSE-48TR-EX



- Тип: Вилка M12
- 4-контактн., прямой, никелированная латунная гайка
- Для применения с приложениями PROFIBUS-DP
- Температурный диапазон: -40 °C... +70 °C
- Степень защиты: NEMA 1, 3, 4, 6P и IEC IP67
- FNICO compliance в соответствии с IEC TS 60079-27

Схема подключения



Тип	RSE-48TR-EX
ID №	6602250
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, PUR, Черный
Ручка	Пластмасса, PUR (ПУР), Синий
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Сетевой протокол	PROFIBUS-PA
Механические и химические свойства в движении.....	-40°C...+70°C