



Оконечный резистор шины RSV-49TR-EX



- Конструкция: Штекерный разъем 7/8 дюйма
- Соединительная гайка из нержавеющей стали, прямая, 4 контакта
- Для использования с FOUNDATION fieldbus
- Температурный диапазон: -40...+70 °C
- Степень защиты: IP67
- FNICO compliance в соответствии с IEC TS 60079-27

Схема подключения



Тип	RSV-49TR-EX
ID №	6602709
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, PUR, Черный
Ручка	Пластмасса, PUR (ПУР), Синий
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Сетевой протокол	Полевая шина FOUNDATION
Механические и химические свойства в движении.....	-40°C...+70°C