


## Торцевая крышка M12 RKEV-CC



- Штекерный разъем M12 x 1, нерж. сталь
- Розетка
- Маслостойкость
- IP67 по IEC 60529/ EN 60529 и Nema 1,3,4,6P
- Цепь крепления, прибл. 210 мм

Тип	RKEV-CC
ID №	6604175
Сетевой протокол	PROFIBUS-PA
Механические и химические свойства в движении.....	-40°C...+70°C