


CMBSD8141-0/PG9

Разборный штекерный разъем

Штекерный разъем M12 × 1, прямой



Технические характеристики


Тип	CMBSD8141-0/PG9
ID №	6604282
Разъем A	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, D-кодировка
Кол-во контактов	4
Контакты	CuZn,Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, РА, Черный
Ручка	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, никелированный, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Резьбовое уплотнение	PG9
Внешний диаметр кабеля	6 мм...8 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75 мм ²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Сетевой протокол	Ethernet
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 3 мОм

Характеристики



- Для использования в сетях Ethernet
- Экранирование пружинной спиралью
- D-код
- Металлический корпус
- Винтовые клеммы
- 4-контакт.
- PG9 резьба
- Пучок кабеля 6.0...8.0 мм

Назначение контактов



Технические характеристики

Механические и химические свойства

в состоянии покоя -40 °C...+85 °C

Примечание:

Примечание: - Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.