


Торцевая крышка 7/8" RKMV-CCO



- Наконечник 7/8", нерж. сталь
- штекерный разъем
- Маслостойкость
- IP67 по IEC 60529/ EN 60529 и Nema 1,3,4,6P
- Цепь крепления прикл. 210 мм, прижим открыт

Тип	RKMV-CCO
ID №	6604485
Сетевой протокол	PROFIBUS-PA
Механические и химические свойства в движении.....	-40°C...+70°C