


## Торцевая крышка 7/8" RKMV-CCC



- Наконечник 7/8", нерж. сталь
- штекерный разъем
- Маслостойкость
- IP67 по IEC 60529/ EN 60529 и Nema 1,3,4,6P
- Цепь крепления, прибл. 210 мм

Тип	RKMV-CCC
ID №	6604488
Сетевой протокол	PROFIBUS-PA
Механические и химические свойства в движении.....	-40°C...+70°C