


Крышка 7/8" RSMV-CCO



- Крышка 7/8 дюйма, нержавеющей сталь
- Вилка
- Маслостойкость
- IP67 по IEC 60529/ EN 60529 и Nema 1,3,4,6P
- Цепь крепления прибл. 210 мм, прижим открыт

Тип	RSMV-CCO
ID №	6604489
Сетевой протокол	PROFIBUS-PA
Механические и химические свойства в движении.....	-40°C...+70°C