


Cable-PDP-52-100M

Кабель питания/ПУР – кабель в бухтах




Характеристики



- Кабель питания: 5 × 1,5 мм²
- Материал оболочки: ПУР, цвет: серый
- Диаметр оболочки: 8,5 мм
- Для использования в подвижных треках
- Маслостойкий и огнестойкий
- Без галогенов
- Длина кабеля: 100 мм

Сечение кабеля



Технические характеристики

Тип	Cable-PDP-52-100M
ID №	6604716
Диаметр кабеля	Ø 8.5 мм +0.30
Длина кабеля	100 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Серый
Экран	нет
Изоляция жил	PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	5 x 1.5 мм ²
Расположение жил в многожильном проводе	40 x 0.15 мм
Поперечное сечение проводника	1.5 мм ²
Цвета проводов	BN, WH, BU, BK, GNYE
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	240 В
Напряжение пробоя	2000 В
Ток	5.3 А
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40 °C...+90 °C
в движении.....	0 °C...+90 °C
Для использования в тяговых цепях	да
Без галогенов	да
жироустойчивость	да
огнестойкий	да