


VAS22-A-FS5.31/TS3553

Разъем клапана, тип А – адаптер для подключения клапана - M12x1 вилка




Технические характеристики

Тип	VAS22-A-FS5.31/TS3553
ID №	6606688
Разъем А	Переходник, Конструкция А, M12 × 1 разъем
Кол-во контактов	2+РЕ, РЕ перемычка
Контакты	Металл, CuSn, Посеребренные
Подложка контактов	Пластмасса, РА, Черный
Ручка	Пластмасса, ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный/полупрозрачный
Защитный компонент	без защитной цепи
Уплотнитель	Пластмасса, ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, IP67, IP68, (монтировано)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-30 °C...+90 °C
Монтажный винт	Латунь, CuZn, с никелевым покрытием

Характеристики

- 2-контактн. + РЕ, с перемычкой
- Конструкция в соответствии с DIN EN 175301-803
- Соответствие директиве RoHS
- Степени защиты IP67 и IP69K
- Без защитной электрической цепи
- Без светодиода
- TS3553: Разъем для клапанов с винтом из нерж. стали M3 × 28, V4A

Назначение контактов



схема

