



## Фланцевые соединители FKV48-0.3M/14.5/C1117




- Тип: Розетка M12
- 1/2"14 NPT ввинчиваемая резьба
- Корпус гнездовой части соединителя из нержавеющей стали
- 4-конт., длина провода 0.3 м
- Для применения с приложениями PROFIBUS-DP

### Конфигурация контактов



### Подключение PROFIBUS-PA



<b>Тип</b>	FKV48-0.3M/14.5/C1117
<b>ID №</b>	6611025
<b>Разъем А</b>	Гнездовой разъем, M12 × 1, С многожильным проводом, А-Кодировка
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Фланцевый корпус	Нерж. сталь, 1.4401 (AISI 316)
Тип монтажа	Монтаж на передней панели
Резьбовое уплотнение	1/2"-14 NPT
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP68, (привинчены друг к другу)
<b>Сетевой протокол</b>	PROFIBUS-PA
Длина кабеля	0.3 м, (Отклонение: +50 мм) м
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	4 x 0.8 мм <sup>2</sup>
Цвета проводов	BU, BN, GY, GNYE
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Номинальное напряжение	250BB
Ток	4AA
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>9</sup> Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
в состоянии покоя	-40°C...+105°C°C
в движении.....	-40°C...+105°C°C