


кабель фильдбас для системы фильдбас
в соответствии с IEC61158-2
CABLE FBY-OG/SD-250M



- Кабель полевой шины, тип А, по стандарту IEC 61158-2
- Оболочка кабеля ПВХ, оранжев.
- Устойчивость к нефти, газу и солнечному свету
- Для использования в Ех зонах 1 и 2, группы II, в соотв. с МЭК 60079-14
- Для внутренней и наружной установки, на стеллажах, на лотках и в трубопроводах
- Диапазон температур -40...+75 °C
- Поперечное сечение кабеля: 18/7 AWG (0,8 мм²)
- Длина кабеля: 250 м

Тип	CABLE FBY-OG/SD-250M
ID №	6611106
Диаметр кабеля	Ø 8 мм
Длина кабеля	250 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Оранжевый
Экран	Покрытая пластиком алюминиевая фольга, металл с внешней стороны, обеспечивает контакт с дренирующим проводом и проводом с луженой медной оплеткой
Изоляция жил	Полиэтиленовая (PE) пена, полиэтиленовая (PE) оболочка
Цвета проводов	BN, BU
Поперечное сечение проводника	2 x 0.8
ДС устойчивость (петля)	43.6 Ом/км
Противодействие	ном. 9 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	100 ± 20 Ω (31.25 kBit/s)
работоспособность	ном. 60 nF/км
Емкостное заземление	макс. 2 nF/км
Увлажнение	макс. 3.0 dB/км (с f = 39 kHz)
Фазовый сдвиг	max. 1.7 µs/km (7.9 kHz -39 kHz)
ном. индуктивность	ном. 0.7 мГц/км
Номинальное напряжение	300 В
в состоянии покоя	-40...+75°C
в движении.....	-5...+50°C
Сертификаты	UL
Устойчивость к УФ-излучению	в соответствии с UL 1581, раздел 1200
жироустойчивость	в соответствии с ICEA S61-552
огнестойкий	в соответствии с IEC 60332-3