


**кабель фильдбас для системы фильдбас**  
**в соответствии с IEC61158-2**  
**CABLE FBY-BK/LD-1000M**



- Кабели полевой шины на длинные дистанции, типа А , в соответствии с IEC 61158-2
- Оболочка кабеля ПВХ, черн.
- Устойчивость к нефти, газу и солнечному свету
- Диапазон температур -40...+75 °C
- Поперечное сечение кабеля: 14/7AWG (2,1 мм<sup>2</sup>)
- Длина кабеля: 1000 м

Тип	CABLE FBY-BK/LD-1000M
ID №	6611256
<b>Диаметр кабеля</b>	Ø 8 мм
Длина кабеля	1000 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Черный
Экран	Покрытая пластиком алюминиевая фольга, металл с внешней стороны, обеспечивает контакт с дренажным проводом и проводом с луженой медной оплеткой
Изоляция жил	Полиэтиленовая (PE) пена, полиэтиленовая (PE) оболочка
Цвета проводов	BN, BU
Поперечное сечение проводника	2 x 2.1
DC устойчивость (петля)	17.2 Ом/км
Противодействие	ном. 6 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	100 ± 20 Ω (31.25 kBit/s)
работоспособность	ном. 60 пF/км
Емкостное заземление	макс. 2 пF/км
Увлажнение	макс. 3.0 dB/км (с f = 39 kHz)
Фазовый сдвиг	max. 1.7 μs/km (7.9 kHz -39 kHz)
ном. индуктивность	ном. 0.7 мГц/км
<b>Номинальное напряжение</b>	300 В
в состоянии покоя	-40...+75°C
в движении.....	-5...+50°C
Сертификаты	UL
Устойчивость к УФ-излучению	в соответствии с UL 1581, раздел 1200
жироустойчивость	в соответствии с ICEA S61-552
огнестойкий	в соответствии с IEC 60332-3