


# Cable452-150M

PROFIBUS кабель: – оболочка кабеля PVC




## Технические характеристики

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип                                    | Cable452-150M                              |
| ID №                                   | 6611475                                    |
| Кабель                                 |                                            |
| Сетевой протокол                       | PROFIBUS-DP, 452                           |
| Диаметр кабеля                         | Ø 8.1 мм                                   |
| Длина кабеля                           | 150 м                                      |
| Оболочка кабеля                        | PVC (ПВХ), Фиолетовый                      |
| Экран                                  | Алюминиевая фольга, луженая медная оплетка |
| Изоляция жил                           | PE (ПОЛИЭТИЛЕН)                            |
| Поперечное сечение проводника          | 2 x 0.34 мм²                               |
| Цвета проводов                         | GN, RD                                     |
| Электрические характеристики +20 °C    |                                            |
| Номинальное напряжение                 | 300 В                                      |
| Ток                                    | 4 А                                        |
| DC устойчивость (петля)                | 110 Ом/км                                  |
| Ном. Полное сопротивление              | 150 Ω (3...20 MHz)                         |
| номинальная электрическая емкость      | 30 pF/m                                    |
| ном. индуктивность                     | ном. 0.9 мГц/км                            |
| Увлажнение                             | 40 дБ/км при 16.0 МГц                      |
| Механические и химические свойства     |                                            |
| Макс.нагрузка на растяжение (стат.)    | ≤ 80 Н/мм²                                 |
| Радиус изгиба (стационарная установка) | ≥ 8 x Ø                                    |
| в состоянии покоя                      | -40 °C...+70 °C                            |
| в движении.....                        | -5 °C...+50 °C                             |

## Характеристики

- PROFIBUS кабель: AWG 22/1
- Материал оболочки: ПВХ, цвет: фиолетовый
- Диаметр оболочки: 8,1 мм
- UL сертификат
- Маслостойкий
- Стойкий к УФ-излучению
- Без оконцовки
- Без оконцовки
- Длина кабеля: 150 м

## Сечение кабеля



## Технические характеристики

### Другие характеристики

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Для использования в тяговых цепях | нет                                   |
| Без галогенов                     | нет                                   |
| Устойчивость к УФ-излучению       | в соответствии с UL 1581, раздел 1200 |
| жироустойчивость                  | да                                    |
| огнестойкий                       | в соответствии с IEC 60332-3          |
| Сертификаты                       | UL                                    |