


TB-4M12-5P3-2/TXL

Распределительная коробка для пассивных приводов/ датчиков, M12 x 1 – 4-крат., с интегрированным кабелем, возвращающемся к началу цепочки



Технические характеристики

Тип	TB-4M12-5P3-2/TXL
ID №	6611913
Соединительная коробка вво- дов/выводов	4, с интегрированным кабелем
Корпус	Пластмасса, РА, черный
Display operating voltage	Светодиод: зеленый
Display switching state	Светодиод: желтый
Функция переключения	PNP
Порт входа/выхода	M12 x 1
Кол-во контактов	4+PE
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, РА, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Оконечная аппаратура группового тракта	кабель
Диаметр кабеля	Ø Ø 8.38 мм
Длина кабеля	2 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Черный
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Ядро поперечного сечения	8 x 0.32 мм ²
Ядро поперечного сечения	3x 0.82 мм ²
Цвета проводов	GY, RD/BU, GN, GY/PK, WH/GN, BN/ GN, WH, YE
Цвета проводов	BN, BU, GNYE

Характеристики



- Материал корпуса: Нейлон
- Цвет корпуса: черный
- Степень защиты: IP67
- Соответствие директиве RoHS
- Сертификат CE
- Светодиод (контур PNP)
- Порт ввода/вывода (количество контак-
тов): 4-контактн. + PE

Назначение контактов

I/O-соединитель



Технические характеристики



Электрические характеристики +20 °C

Номинальное напряжение	30 В
Ток	2 А на контакт сигнала, полный ток 9 А
сопротивление изоляции	$\geq 10^8$ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	$\geq 5 \times \varnothing$
Радиус изгиба (гибкое применение)	$\geq 15 \times \varnothing$
в состоянии покоя	-40 °C...+85 °C

схема



Проводка

Порт/контакт	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
Фланцевый соединитель M23	7	15	4	5	8	16	14	3
Кабель	Жел- то-зеле- ный/ро- зовый	Белый	Крас- ный/си- ний	Зеле- ный	Бе- лый/зе- леный	Желтый	Ко- ричне- вый/зе- леный	Серый

Питание C1- C4	24 В	0 В	РЕ
Фланцевый соединитель M23	19	6	12
Кабель	Корич- невый	Синий	ЗЕЛ./ ЖЕЛТ.

Объем поставки

Устройство	Количество	Описание
Соединительные коробки	1	Распределительная пассивная коробка для исполнительных устройств/датчиков
VS-M12-BK	2	Заглушка для розетки M12
KS9/20	5	Маркировки

Аксессуары

Ident-No	Обозначение	Описание
6900196	СК19-0	Розетка разборная M23, 19-конт., прямая
6930225	CS19-0	Вилка разборная M23, 19-конт., прямая
6625616	RKC5T-2-RSC5T/ TXL	Кабель исполнительного устройства/датчика, розетка M12 - вилка M12, прямые, 5-конт., 2 м*
6936055	VS-M12-BK	Заглушка для розетки M12
8015002	KS9/20	Маркировки

* ##### ##### ##### ## #####