


TB-6M12-5P3-CS19T

Распределительная коробка для пассивных приводов/ датчиков, M12 x 1 – 6-порт., с разъемом вилка M23 для входящей линии



Технические характеристики

Тип	TB-6M12-5P3-CS19T
ID №	6611923
Соединительная коробка вво- дов/выводов	6, с разъемом "папа" M23 x 1
Корпус	Пластмасса, РА, черный
Display operating voltage	Светодиод: зеленый
Display switching state	Светодиод: желтый
Функция переключения	PNP
Порт входа/выхода	M12 x 1
Кол-во контактов	4+PE
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, РА, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Оконечная аппаратура группового тракта	M23
Разъем В	Штекерная часть соединения, M23 x 1
Кол-во контактов	19
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	PBT, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, NBR
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	30 В

Характеристики






- Материал корпуса: Нейлон
- Цвет корпуса: черный
- Степень защиты: IP67
- Соответствие директиве RoHS
- Сертификат CE
- Светодиод (контур PNP)
- Порт ввода/вывода (количество контак- тов): 4-контактн. + PE

Назначение контактов


I/O-соединитель



Вилка фланцевая M23 × 1




схема



Технические характеристики

Ток	2 А на контакт сигнала, полный ток 9 А
сопротивление изоляции	$\geq 10^8 \text{ Ом}$
прямое сопротивление	$\leq 5 \text{ мОм}$
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40 °C...+85 °C



Проводка

Порт/контакт	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
Фланцевый соединитель M23	7	15	4	5	8	16	14	3
Кабель	Жел- то-зе- ле- ный/ро- зовый	Белый	Крас- ный/си- ний	Зеле- ный	Бе- лый/зе- леный	Желтый	Ко- ричне- вый/зе- леный	Серый

Порт/контакт	C5/2	C5/4	C6/2	C6/4
Фланцевый соединитель M23	9	17	13	2
Кабель	Бе- лый/жел- тый	Розо- вый	Жел- тый/ко- ричне- вый	Крас- ный

Питание C1-C8	24 В	0 В	РЕ
Фланцевый соединитель M23	19	6	12
Кабель	Корич- невый	Синий	ЗЕЛ./ ЖЕЛТ.

Объем поставки

Устройство	Количество	Описание
Соединительные коробки	1	Распределительная пассивная коробка для исполнительных устройств/датчиков
VS-M12-BK	2	Заглушка для розетки M12
KS9/20	7	Маркировки

Аксессуары

Ident-No	Обозначение	Описание
6900196	СК19-0	Розетка разборная M23, 19-конт., прямая
6930225	CS19-0	Вилка разборная M23, 19-конт., прямая
6931765	СКМ19-19-5/S101	Соединительный кабель, M23 розетка, прямая, 19-конт., 5 м*
6931766	СКМ19-19-10/S101	Соединительный кабель, M23 розетка, прямая, 19-конт., 10 м*
6931890	СКWM19-19-5/S101	Соединительный кабель, M23 розетка, угловая, 19-конт., 5 м*
6931891	СКWM19-19-10/S101	Соединительный кабель, M23 розетка, угловая, 19-конт., 10 м*
6931767	CSM-СКМ19-19-5/S101	Кабельный соединитель вилка M23 - розетка M23, прямые, 19-конт., 5 м*
6931768	CSM-СКМ19-19-10/S101	Кабельный соединитель вилка M23 - розетка M23, прямые, 19-конт., 10 м*
6931892	CSM-СКWM19-19-5/S101	Кабельный соединитель вилка M23 - розетка M23, угловые, 19-конт., 5 м*
6931893	CSM-СКWM19-19-10/S101	Кабельный соединитель вилка M23 - розетка M23, угловые, 19-конт., 10 м*
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Кабель исполнительного устройства/датчика, розетка M12 - вилка M12, прямые, 5-конт., 2 м*
6936055	VS-M12-BK	Заглушка для розетки M12
8015002	KS9/20	Маркировки

* ##### ##### ##### ## #####