


ТВ-8М12-4-10/ТХЛ

Распределительная коробка для пассивных приводов/ датчиков, М12 х 1 – 8-крат., с интегрированным кабелем, возвращающемся к началу цепочки



Технические характеристики

Тип	ТВ-8М12-4-10/ТХЛ
ID №	6611946
Соединительная коробка вводов/выводов	8, с интегрированным кабелем
Корпус	Пластмасса, РА, черный
Порт входа/выхода	М12 х 1
Кол-во контактов	3+PE
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, РА, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Оконечная аппаратура группового тракта	кабель
Диаметр кабеля	Ø Ø 10 мм
Длина кабеля	10 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Черный
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Ядро поперечного сечения	8 x 0.82 мм ²
Ядро поперечного сечения	3x 0.82 мм ²
Цвета проводов	WH, GN, YE, GY, PK, RD, BK, VT
Цвета проводов	BN, BU, GNYE
Электрические характеристики +20 °С	
Номинальное напряжение	30 В
Ток	2 А на контакт сигнала, полный ток 6 А

Характеристики



- Материал корпуса: Нейлон
- Цвет корпуса: черный
- Степень защиты: IP67
- Соответствие директиве RoHS
- Сертификат CE
- Порт ввода/вывода (количество контактов): 3-контактн. + PE

Назначение контактов



I/O-соединитель



Технические характеристики

сопротивление изоляции	$\geq 10^8 \text{ Ом}$
прямое сопротивление	$\leq 5 \text{ МОм}$
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	$\geq 5 \times \varnothing$
Радиус изгиба (гибкое применение)	$\geq 15 \times \varnothing$
в состоянии покоя	$-40 \text{ °C} \dots +85 \text{ °C}$

схема



Проводка

Порт/контакт	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4	C7/4	C8/4
Фланцевый соединитель M23	1	2	3	4	5	6	7	8
Кабель	Белый	Зелёный	Желтый	Серый	Розовый	Красный	Черный	Фиолетовый

Питание C1-C8	24V	0 V	PE
Фланцевый соединитель M23	11	9 + 10	12
Кабель	Коричневый	Синий	ЗЕЛ./ЖЕЛТ.

Объем поставки

Устройство	Количество	Описание
Соединительные коробки	1	Распределительная пассивная коробка для исполнительных устройств/датчиков
VS-M12-BK	2	Заглушка для розетки M12
KS9/20	9	Маркировки

Аксессуары

Ident-No	Обозначение	Описание
6900197	СК12-0	Розетка разборная M23, 12-конт., прямая
6931889	CS12-0	Вилка разборная M23, 12-конт., прямая
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Кабель исполнительного устройства/датчика, розетка M12 - вилка M12, прямые, 5-конт., 2 м*
6936055	VS-M12-BK	Заглушка для розетки M12
8015002	KS9/20	Маркировки

* ##### ##### ##### ## #####