


TB-6M12-4P2-CS12H

Распределительная коробка для пассивных приводов/ датчиков, M12 x 1 – 6-порт., с разъемом вилка M23 для входящей линии



Характеристики



- Материал корпуса: Нейлон
- Цвет корпуса: черный
- Степень защиты: IP67
- Соответствие директиве RoHS
- Сертификат CE
- Светодиод (контур PNP)
- Порт ввода/вывода (количество контактов): 3-контактн. + PE

Технические характеристики


Тип	TB-6M12-4P2-CS12H
ID №	6611962
Соединительная коробка вводов/выводов	6, с разъемом "папа" M23 x 1
Корпус	Пластмасса, РА, черный
Display operating voltage	Светодиод: зеленый
Display switching state	Светодиод: желтый
Функция переключения	PNP
Порт входа/выхода	M12 x 1
Кол-во контактов	3+PE
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, РА, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Оконечная аппаратура группового тракта	M23
Разъем В	Штекерная часть соединения, M23 x 1
Кол-во контактов	12
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	PBT, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, NBR
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	30 В

Назначение контактов


I/O-соединитель



Вилка фланцевая M23 x 1




схема



Технические характеристики

Ток	2 А на контакт сигнала, полный ток 9 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40 °C...+85 °C



Проводка

Порт/контакт	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4
Фланцевый соединитель M23	1	2	3	4	5	6
Кабель	Белый	Зеленый	Желтый	Серый	Розовый	Красный

Питание C1-C6	24 В	0 В	РЕ
Фланцевый соединитель M23	11	9 + 10	12
Кабель	Коричневый	Синий	ЗЕЛ./ЖЕЛТ.

Объем поставки

Устройство	Количество	Описание
Соединительные коробки	1	Распределительная пассивная коробка для исполнительных устройств/датчиков
VS-M12-BK	2	Заглушка для розетки M12
KS9/20	7	Маркировки

Аксессуары

Ident-No	Обозначение	Описание
6900197	СК12-0	Розетка разборная M23, 12-конт., прямая
6931889	CS12-0	Вилка разборная M23, 12-конт., прямая
6931780	СКCM12-11-5/S90	Соединительный кабель, M23 розетка, прямая, 12-конт., 5 м*
6931781	СКCM12-11-10/S90	Соединительный кабель, M23 розетка, прямая, 12-конт., 10 м*
6931885	СКCWM12-11-5/S90	Соединительный кабель, M23 розетка, угловая, 12-конт., 5 м*
6931886	СКCWM12-11-10/S90	Соединительный кабель, M23 розетка, угловая, 12-конт., 10 м*
6931782	CSCM-СКCM12-11-5/S90	Кабельный соединитель вилка M23 - розетка M23, прямые, 12-конт., 5 м*
6931783	CSCM-СКCM12-11-10/S90	Кабельный соединитель вилка M23 - розетка M23, прямые, 12-конт., 10 м*
6931887	CSCM-СКCWM12-11-5/S90	Кабельный соединитель вилка M23 - розетка M23, угловые, 12-конт., 5 м*
6931888	CSCM-СКCWM12-11-10/S90	Кабельный соединитель вилка M23 - розетка M23, угловые, 12-конт., 10 м*
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Кабель исполнительного устройства/датчика, розетка M12 - вилка M12, прямые, 5-конт., 2 м*
6936055	VS-M12-BK	Заглушка для розетки M12
8015002	KS9/20	Маркировки

* #####