

# RKC4T-1-RSC4T/TEL

## Соединители кабельные для датчиков и актуаторов, ПВХ – Удлинительный кабель




### Технические характеристики

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Тип                                   | RKC4T-1-RSC4T/TEL                                 |
| ID №                                  | 6625203                                           |
| Разъем A                              | Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка    |
| Кол-во контактов                      | 3                                                 |
| Контакты                              | Латунь, CuZn, Позолоченные                        |
| Подложка контактов                    | Пластмасса, TPU, Черный                           |
| Ручка                                 | Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный |
| Соединительная гайка/винт             | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием               |
| Уплотнитель                           | Пластмасса, FPM/FKM                               |
| Механический срок службы              | > 100 Циклы коммутации                            |
| Степень загрязненности                | 3                                                 |
| Класс защиты                          | IP67, IP69K, Только в затянутом состоянии         |
| Разъем B                              | Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка    |
| Кол-во контактов                      | 3                                                 |
| Контакты                              | Латунь, CuZn, Позолоченные                        |
| Подложка контактов                    | Пластмасса, TPU, Черный                           |
| Ручка                                 | Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный    |
| Соединительная гайка / крепежный винт | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием               |
| Механический срок службы              | > 100 Циклы коммутации                            |
| Степень загрязненности                | 3                                                 |
| Класс защиты                          | IP67, IP69K, Только в стянутом состоянии          |

### Характеристики

- 
- 
- Розетка M12, прямая, 3-конт.
  - Вилка M12, прямая, 3-конт.
  - Материал оболочки: PVC
  - Цвет оболочки: черный
  - Устойчивость к воздействию химических веществ и масел
  - Огнестойкость
  - Устойчивость к кислотам и щелочам
  - Устойчивость к микробам и гидролизу
  - Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий (LABS)
  - Класс защиты: IP67, IP69K
  - Длина кабеля: 1,0 м

### Сечение кабеля



### Назначение контактов

Технические характеристики


| Кабель                                  |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Диаметр кабеля                          | Ø 4.7 мм ±0.20    |
| Длина кабеля                            | 1 м               |
| Оболочка кабеля                         | PVC (ПВХ), Черный |
| Изоляция жил                            | PVC (ПВХ)         |
| Поперечное сечение проводника           | 3 x 0.34 мм²      |
| Расположение жил в многожильном проводе | 42 x 0.1 мм       |
| Цвета проводов                          | BN, BU, BK        |
| Электрические характеристики +20 °C     |                   |
| Номинальное напряжение                  | 250 В             |
| Напряжение пробоя                       | 2000 В            |
| Ток                                     | 4 А               |
| сопротивление изоляции                  | > 30.5 МОм/км     |
| прямое сопротивление                    | макс. 57 Ом/км    |
| Механические и химические свойства      |                   |
| Радиус изгиба (стационарная установка)  | ≥ 5 x Ø           |
| Радиус изгиба (гибкое применение)       | ≥ 10 x Ø          |
| в состоянии покоя                       | -40 °C...+105 °C  |
| в движении.....                         | -5 °C...+80 °C    |
| Сертификаты                             | cULus             |



схема



Аксессуары

|                                                                                                                |         |                                                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                           | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                         | 6936206 |
| Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14) |         |                                                      |         |
|                                                                                                                |         | Этикетка для кабелей TEL и TXL, длина: 18 мм, высота: 4 мм, материал: поликарбонат (ПК), цвет: белый, не содержит галогенов, огнестойкий |         |