


VBRS4.4-2PKG3M-7.5/7.5/TEL

2-направленные разветвители – Y-разветвитель без кабеля, штекерный разъем M12 × 1 - 2гнездовых разъема M8 × 1



Технические характеристики


|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип                                    | VBRS4.4-2PKG3M-7.5/7.5/TEL                                    |
| ID №                                   | 6634287                                                       |
| Соединительная коробка вво-дов/выводов | Распределительные коробки, 2 -порт.                           |
| Разъем А                               | Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой                             |
| Кол-во контактов                       | 4                                                             |
| Контакты                               | Металл, CuZn, Позолоченные                                    |
| Подложка контактов                     | Пластмасса, TPU, Черный                                       |
| Ручка                                  | Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный             |
| Соединительная гайка/винт              | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием                           |
| Момент затяжки                         | 0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)   |
| Механический срок службы               | > 100 Циклы коммутации                                        |
| Степень загрязненности                 | 3                                                             |
| Класс защиты                           | IP67, Только в затянутом состоянии                            |
| Разъем В                               | 2 гнездовых разъема, M8 × 1, Прямой                           |
| Кол-во контактов                       | 3                                                             |
| Контакты                               | Металл, CuZn, Позолоченные                                    |
| Подложка контактов                     | Пластмасса, TPU, Черный                                       |
| Ручка                                  | Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный                |
| Соединительная гайка / крепежный винт  | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием                           |
| Уплотнитель                            | Пластмасса, FPM/FKM                                           |
| Момент затяжки                         | 0.5 ... 0.6 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!) |
| Механический срок службы               | > 100 Циклы коммутации                                        |
| Степень загрязненности                 | 3                                                             |

Характеристики



- Материал оболочки: PVC (ПВХ)
- Цвет оболочки: черный
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкость
- Устойчивость к кислотам и щелочам
- Устойчивость к микробам и гидролизу
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: IP67
- 4/3-контактн.
- Длина кабеля: 7,5/7,5 м

Сечение кабеля



Назначение контактов

Технические характеристики

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Класс защиты                            | IP67, Только в стянутом состоянии |
| Диаметр кабеля                          | Ø 4.7 мм ±0.20                    |
| Длина кабеля                            | 7.5 м, 7.5 м                      |
| Оболочка кабеля                         | PVC (ПВХ), Черный                 |
| Изоляция жил                            | PVC (ПВХ)                         |
| Поперечное сечение проводника           | 3 x 0.34 мм²                      |
| Расположение жил в многожильном проводе | 42 x 0.1 мм                       |
| Цвета проводов                          | BN, BU, BK                        |
| Электрические характеристики +20 °C     |                                   |
| Номинальное напряжение                  | 60 В                              |
| Напряжение пробоя                       | 2000 В                            |
| Ток                                     | 4 А                               |
| сопротивление изоляции                  | > 30.5 МОм/км                     |
| прямое сопротивление                    | макс. 57 Ом/км                    |
| Механические и химические свойства      |                                   |
| Радиус изгиба (стационарная установка)  | ≥ 5 x Ø                           |
| Радиус изгиба (гибкое применение)       | ≥ 10 x Ø                          |
| в состоянии покоя                       | -40 °C...+105 °C                  |
| в движении.....                         | 0 °C...+80 °C                     |



Аксессуары

|                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                           | 6936170 |
| Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14) |         |

|                                                                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                         | 6936206 |
| Этикетка для кабелей TEL и TXL, длина: 18 мм, высота: 4 мм, материал: поликарбонат (ПК), цвет: белый, не содержит галогенов, огнестойкий |         |

