


удобные станции fieldbus для PROFIBUS-DP

4 входа, 4 выхода


FAS4-CSG44



- bus соединение при помощи AS-interface плоского кабеля или разъема M12 x 1
- соединение полевых кабелей при помощи разъема M12 x 1
- AS-i спецификация V2.1
- ток короткого замыкания
- встроенный корпус
- степень защиты IP67
- диапазон адресов 1...31
- 4 входа PNP
- 4 выхода PNP
- 24 В пост. тока

Тип	FAS4-CSG44
ID №	6821324
Количество каналов	4/4
Рабочее напряжение	18...31 (AS-i) В DC
Внутренний расход энергии	<20 мА плюс напряжение I/O
Входы	
Количество каналов	4
Мин. уровень тока сигнала	2 мА на 24 VDC
Макс. уровень тока сигнала	3...3.4 мА at 24 VDC
Задержка на входе	2.5 мс
Макс. входной ток	Всего: 400 мА
Выходы	
Количество каналов	4
Выходной ток на канал	200 мА
Защита от короткого замыкания	да
Адресный диапазон полевой шины	1...31
Адресация полевой шины	AS-i addressing tool
Светодиоды шины	I/O: зеленый = включено . красный = короткое замыкание(выход) AS-i зеленый = ОК . красный / зеленый
Размеры (Ш x Д x В)	60 x 124.7 x 28 мм
материал корпуса	со стекловолокном, Полиамид (PA6-GF30)
Монтаж	4 монтажных отверстия Ø 5.4 мм
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Степень защиты	IP67

Полевая шина



Вход/выход M12 x 1

3-wire pnp sensor
DC actuator

