


удобные станции fieldbus для PROFIBUS-DP

3 выхода


FAS4-S0003G-A



- bus соединение при помощи AS-interface плоского кабеля или разъема M12 x 1
- соединение полевых приборов при помощи разъема M12 x 1
- AS-i спецификация V2.1
- ток короткого замыкания
- встроенный корпус
- степень защиты IP67
- диапазон адресов 1...31
- 3 выхода PNP
- 24 В пост. тока
- Дополнительное питание выходов


Тип	FAS4-S0003G-A
ID №	6821326
Рабочее напряжение Внутренний расход энергии	18...31 (AS-i) В DC <20 мА плюс напряжение I/O
Выходы Количество каналов Выходной ток на канал Защита от короткого замыкания	3 700 мА (Aux) да
Адресный диапазон полевой шины Адресация полевой шины	1...31 A/B AS-i addressing tool
Светодиоды шины	I/O: зеленый = включено . красный = короткое замыкание (выход) AS-i зеленый = ОК . красный / зеленый
Размеры (Ш x Д x В) материал корпуса Монтаж Температура окружающей среды Степень защиты	60 x 124.7 x 28 мм со стеклотканью, Полиамид (PA6-GF30) 4 монтажных отверстия Ø 5.4 мм -25...+70 °C IP67

Полевая шина



Выход M12 x 1

DC actuator



Питание

