



для автономного модуля piconet  
4 аналоговых входа для термозлементов  
SDNB-40A-0004




- 4 аналоговых входа для термозлементов
- Конфигурационный интерфейс
- Функции с настройкой параметров
- Поддерживается через I/O-ASSISTANT 2
- непосредственное присоединение к полевой шине
- корпус, усиленный стекловолокном
- испытан на ударопрочность и виброустойчивость
- капсулированные электронные модули
- металлический разъем
- степень защиты IP67

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Тип                                   | SDNB-40A-0004                                  |
| ID №                                  | 6824046                                        |
| Количество каналов                    | 4                                              |
| Рабочее напряжение                    | 20...29 В DC                                   |
| Рабочий ток                           | ≤ 40 мА                                        |
| Скорость передачи данных полевой шины | 125 / 250 / 500 кбит/с                         |
| Адресация полевой шины                | 0 to 99                                        |
| Сервисный интерфейс                   | параметризация при помощи I/O-ASSISTANT        |
| Электрическая изоляция                | Fieldbus опрационное напряжение                |
| Количество каналов                    | 4 аналоговых входа для термозлементов          |
| Электрическая изоляция                | Fieldbus опрационное напряжение                |
| Тип датчика                           | K                                              |
| Температурный диапазон                | Датчик датчик (тип по умолчанию K)             |
| Время преобразования                  | 250 мс                                         |
| Относительная погрешность             | < ±0,5 % полной шкалы                          |
| Входной фильтр                        | различный                                      |
| Питание датчика                       | от операционного напряжения                    |
| Размеры (Ш x Д x В)                   | 30 x 175 x 26,5 мм                             |
| Испытание на виброустойчивость        | В соотв. с EN 60068-2-6                        |
| Испытание на удароустойчивость        | в соответствии со стандартом DIN EN 60068-2-27 |
| электро-магнитная совместимость       | В соотв. с EN 61000-6-2/EN 61000-6-4           |
| Степень защиты                        | IP67                                           |
| Approvals                             | CE, cULus                                      |


M12 × 1 Fieldbus



Вход M12 × 1



Соединение - входы



Электропитание M8 × 1

