


Электронный модуль BL20 2 аналоговых выхода для напряжения BL20-2AO-U(-10/0...+10VDC)



- Не зависит от полевой шины и типа соединительной части
- Степень защиты IP20
- светодиодная индикация состояния и диагностики
- электронные элементы гальванически изолированы оптронной развязкой от полевого уровня
- 2 аналоговых выхода -10/0...+10 VDC

Принцип действия

Электронные модули BL20 устанавливаются в пассивные базовые модули, которые используются для подключения к ним полевых устройств. Техническое обслуживание значительно облегчается благодаря разделению уровня электронных модулей и уровня подключения полевых устройств. Увеличивается гибкость системы, за счет наличия в ассортименте базовых модулей с зажимными и винтовыми клеммами на выбор.

Электронные модули полностью независимы от типа протокола шины верхнего уровня благодаря использованию шлюзов.



Тип	BL20-2AO-U(-10/0...+10VDC)
ID №	6827033
Количество каналов	2
Номинальное напряжение источника питания	24 VDC
Номинальный ток нагрузки полевых устройств	≤ 50 mA
Номинальный ток модульной конструкции	≤ 43 mA
Потери мощности, тип.	≤ 1 Вт
Возможность подключения к выходу	Под винт, пружинная клемма
Выходы	
Тип выхода	-10/0...+10 V DC
Нагружающее сопротивление	> 1 кОм
Нагружающее сопротивление, емкость	< 1 μF
Электрическая изоляция	электроника для полевого уровня
Предельная ошибка при 23 °C	< 0.2 %
Повторяемость	0.05 %
Температурный коэффициент	< 300 ppm/°C от всей шкалы
Разрешение	16 Бит
Индикация измеренного значения	16 бит число со знаком 12 Бит целое число со знаком выравнивание сле- ва 12 бит полный диапазон выравнивания
Продолжительность цикла	≤ 10 мс
Количество параметризирующих байтов	6
Размеры (Ш x Д x В)	12.6 x 74.1 x 55.4 мм
Approvals	CE, cULus, зона 2, Класс I, Подр. 2
Температура окружающей среды	0...+55 °C
Температура хранения	-25...+85 °C
Относительная влажность воздуха	15...95 %, конденсация не допускается
Испытание на виброустойчивость	В соотв. с EN 61131
Испытание на удароустойчивость	В соотв. с IEC 60068-2-27
Установить и надавить	в соответствии с IEC 68-2-31 и IEC 68-2-32
электро-магнитная совместимость	В соотв. с EN 50082-2
Степень защиты	IP20
Средняя наработка до отказа	503лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 20 °C

Электронный модуль BL20

2 аналоговых выхода для напряжения

BL20-2AO-U(-10/0...+10VDC)

совместимые базовые модули

Чертеж с размерами	Наименование	Конфигурация выводов
	BL20-S3T-SBB 6827044 схема пружины напряжения BL20-S3S-SBB 6827045 винтовое соединение	Схема подключения 

Электронный модуль BL20
2 аналоговых выхода для напряжения
BL20-2AO-U(-10/0...+10VDC)

Аксессуары

Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами	
ZBW5-2BETÄTIGUNGSSW	6827100	Инструмент для пружины	