



**Аксессуары для BL67**  
**Круглый разъем M12 × 1 с датчиком Pt1000**  
**BL67-WAS5-THERMO**




- Принадлежности для BL67-2AI-TC
- Круглый разъем M12 × 1
- Заказной
- Клеммник под винт/под зажим
- Для компенсации холодного спая
- Встроенный датчик Pt1000

**Конфигурация контактов**



**Схема подключения**



<b>Тип</b>	BL67-WAS5-THERMO
<b>ID №</b>	6827197
<b>Разъем А</b>	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов	5
Контакты	Металл, CuZn, Покрытие Optalloy
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Черный
Ручка	Пластмасса, PA, Черный
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Внешний диаметр кабеля	3...6.5мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0,75 мм <sup>2</sup>
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Степень загрязненности	3

<b>Номинальное напряжение</b>	60 В
Сертификаты	UL
жироустойчивочть	да
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Температура окружающей среды Разъем	-25...+90°C