


BL67
разъем M8
BL67-B-8M8-4-P



- Компоненты пассивного подключения для датчиков и актуаторов
- Быстрая замена электроники в соединенном состоянии
- Механическое кодирование предотвращает случайное подключение неправильных электронных модулей
- Класс защиты IP67
- M8 технология соединения
- 4-контакт.

Принцип действия

Пин конфигурация т.е. назначение сигналов является результатом комбинации электронных модулей. Вы можете найти пин-конфигурацию и схему подключения в документации на конкретный модуль.

Базовые модули для BL67 присоединяются один за другим с правой стороны шлюза и крепятся каждый двумя винтами к шлюзу или предыдущему модулю. DIN-рейка не требуется. Таким способом создается компактный и устойчивый модуль. Далее модуль может быть смонтирован на DIN-рейку или прямо на машину.

Базовые модули служат для подключения полевых устройств и имеют различные типы подключения (M8, M12, M23 и 7/8").

Обратите внимание:

Дополнительные технические данные, например, диапазон температуры, определяются электронными модулями и указаны в документации.

Тип	BL67-B-8M8-4-P
ID №	6827384
материал корпуса	поликарбонат, устойчив к воспламенению (PC V0)
Цвет конструкции	Серый (RAL 7015 Slate grey)
Момент затяжки пары гайка/винт	0.9...1.2 Нм
Монтаж на DIN-рейку	да, Внимание: Смещение
Прямой монтаж	Два монтажных отверстия, 6
Кол-во контактов	4