

6ES7972-0BA12-0XA0



Разъем Sub-D

Штекерный разъем, угловой

Характеристики

- Для использования в сетях PROFIBUS-DP
- До 12 Мбит/с
- Активируемый оконечный резистор
- Кабельный выход 90°
- Экранир.
- Пластиковый корпус
- Винтовые клеммы
- 9-контакт.
- Диаметр кабеля 6...8 мм
- Сертификат UL
- Для применения в зоне 2

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	6ES7972-0BA12-0XA0
ID №	6890934
Разъем A	Штекерный разъем, D-Sub, Угловой
Кол-во контактов	9
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Белый
Ручка	Пластмасса, Серый
Внешний диаметр кабеля	6 мм...8 мм
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Степень загрязненности	1
Класс защиты	IP20
Сетевой протокол	PROFIBUS-DP
Экран	да
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	24 В
Ток	2 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-25 °C...+60 °C
Сертификаты	UL CE