


Аксессуары Монтажный набор BTS-DSU35-Z01



Монтажный набор для больших поворотных задвижек:
Ø разделительной пластины и пружинного кольца: макс. 65 мм
Конфигурация пробивок на поверхности фланца: 30 × 80 мм (30 × 130 мм)
Высота соединительного вала (удлинитель вала): 20 мм / Ø: макс. 30 мм
Включены в поставку:
1 разделительная пластина 10 мм
1 разделительное кольцо 10 мм
Монтаж разделительных пластин:
2 цилиндрических винта M5 × 22 [DIN 912-A2]
2 стопорные шайбы A5 [DIN 137-A2]
Монтаж позиционирующего элемента с разделительным кольцом:
1 винт с плоской головкой M6 × 36 [DIN 7991-A2]

Тип	BTS-DSU35-Z01
ID №	6900229
Конструкция	Принадлежности для сдвоенных датчиков, Ni4-DSU35...
Материал корпуса	Пластмасса, POM

Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.

