


**Аксессуары**  
**Монтажный набор**  
**BTS-DSU35-Z02**



**Монтажный набор для больших поворотных задвижек:**  
**Ø разделительной пластины и пружинного кольца: макс. 65 мм**  
**Конфигурация пробивок на поверхности фланца: 30 × 80 мм (30 × 130 мм)**  
**Соединительный вал (штифт), высота 20 мм, Ø макс. 40 мм**  
**Включены в поставку:**  
**1 разделительная пластина Ø 20 мм (POM)**  
**1 разделительное кольцо Ø 20 мм (PP-GF30)**  
**Монтаж разделительных пластин:**  
**2 цилиндрических винта M5 × 35 [DIN 912-A2]**  
**2 пружинные шайбы A5 [DIN 137-A2])**  
**Монтаж позиционирующего элемента с разделительным кольцом:**  
**1 винт с плоской головкой M6 × 45 [DIN 7991-A2]**  
**Разделительное кольцо имеет крестообразную выемку 4 × 4 мм, позволяющую установить актуатор со смещением на 90°, что подходит для монтажа приводов крест-накрест.**

Тип	BTS-DSU35-Z02
ID №	6900230
Конструкция	Принадлежности для сдвоенных датчиков, Ni4-DSU35...
Материал корпуса	Пластмасса, PP-GF30

**Общее описание**

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.

