


Разборный штекерный разъем Штекерный разъем, прямой BS23171-8.5



- с обжимными контактами (контакты не входят в комплект поставки; номер контактов по каталогу 6900275; контакты для PE 6900276)
- 7-контакт.

Тип	BS23171-8.5
ID №	6900273
Разъем А	Штекерный разъем, M23 × 1, Прямой
Кол-во контактов	7
Подложка контактов	Пластмасса, PA
Ручка	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, никелированный
Тип соединения	Обжимное соединение
Механический срок службы	> 50 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40°C...+85°C

Разборный штекерный разъем
Штекерный разъем, прямой
BS23171-8.5

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BS23-0002	6900276	Штекерный обжимной контакт (ведущий, как PE) для штекерных разъемов M23 BS23171-8.5 (6900273) и BS23271-8.5 (6900274); поперечное сечение соединения: 1,5–2,5 мм ²	
BS23-0001	6900275	Штекерный обжимной контакт (неведущий) для штекерных разъемов M23 BS23171-8.5 (6900273) и BS23271-8.5 (6900274); поперечное сечение соединения: 1,5–2,5 мм ²	