


Аксессуары Комплект актуатора (позиционирующий элемент датчика) BTS-DSU35-EU2



- Конечное положение недемпф.
- 2 кнопки
- Для приводов, вращающихся по часовой стрелке и против часовой стрелки
- Дисплеи с поворотом на 90°
- Конфигурация пробивок на поверхности фланца: 30 × 80 мм (30 × 130 мм)
- Высота соединительного вала (удлинитель вала): 20 мм (30 мм) / Ø: макс. 30 мм
- Максимальный диаметр уплотнительного кольца: 34 мм

Тип	BTS-DSU35-EU2
ID №	6900455
Конструкция	Принадлежности для двойных датчиков, Ni4-DSU35...
Материал корпуса	Металл, AL, Твердоанодированный
Момент затяжки	≤ 1.5 Нм
В объем поставки включены:	2 шестигранных винта M5 × 12, 2 контршайбы D5, 1 винт с потайной головкой M6 × 25

Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.

